

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 12.9 M24X100

Numer artykułu 04108.240.100

Marka -

UBB 955351412387

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8715493850033

Opakowanie 10 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M24
Length	100 mm
Klasa	12.9
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Info Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	100
P	3

Rysunek techniczny



