

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (fIZnnc) 10.9 M14X50

Numer artykułu	04116.140.050
Marka	-
UBB	500571178762
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715494145190
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M14
Length	50 mm
Klasa	10.9
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (fIZnnc)
Gwint	Metryczny
Info	Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.

Normy

NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Specyfikacja techniczna

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	50
P	2
s	22

Rysunek techniczny

