



Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Bez pokrycia 12.9 M22X90

Numer artykułu 07000.220.090

Marka -

UBB 952351345410

UNSPSC 31161605

Numer EAN 8715492047472

Opakowanie 10 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M22
Length	90 mm
Klasa	12.9
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb walcowy
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Info Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.


Normy

ASME	B18.3.1M
DIN	912
BS	4168-1
NF	E25-125
NEN	1241
ISO	4762

Specyfikacja techniczna

b	56
d-D	M22
dk(maks.)	33
Pełen gwint L ≤	70
k (maks.)	22
L (mm)	90

Rysunek techniczny



P

2.5

S

17

FABORY