



## Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Bez pokrycia 10.9 M3X20

Numer artykułu 07015.030.020

Marka -

UBB 500645040667

UNSPSC 31161605

Numer EAN 8717077053700

Opakowanie 500 Tylko pełne opakowanie

### Parametry techniczne

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Diameter            | M3                   |
| Length              | 20 mm                |
| Klasa               | 10.9                 |
| Gniazdo             | Gniazdo sześciokątne |
| Kształt łba         | Łeb walcowy          |
| Materiał            | Stal                 |
| Kierunek gwintu     | Prawy                |
| Obróbka powierzchni | Bez pokrycia         |
| Gwint               | Metryczny            |

Info Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

### Normy

|      |          |
|------|----------|
| BS   | 4168-1   |
| NEN  | 1241     |
| ASME | B18.3.1M |
| ISO  | 4762     |
| DIN  | 912      |
| NF   | E25-125  |

### Specyfikacja techniczna

|                 |     |
|-----------------|-----|
| b               | 18  |
| d-D             | M3  |
| dk(maks.)       | 5.5 |
| Pełen gwint L ≤ | 20  |
| k (maks.)       | 3   |
| L (mm)          | 20  |

### Rysunek techniczny



