FABORY



Śruby **z** łbem **walcowym z gniazdem** sześciokątnym **DIN 912 Stal Bez pokrycia 10.9 M16X400**

Numer artykułu	07015.160.400
Marka	-
UBB	500644747734
UNSPSC	31161605
Numer EAN	8717077023321
Opakowanie 10	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M16
Length	400 mm
Klasa	10.9
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb walcowy
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normy

ISO	4762
NEN	1241
DIN	912
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
BS	4168-1

Specyfikacja techniczna

b	44
d-D	M16
dk(maks.)	24
Pełen gwint L ≤	60
k (maks.)	16
L (mm)	400

Rysunek techniczny

