

## Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (fIZnnc) 10.9 M12X70



Numer artykułu 07021.120.070

Marka -

UBB 500647929685

UNSPSC 31161605

Numer EAN 8717077280984

Opakowanie 50 Tylko pełne opakowanie

### Parametry techniczne

Średnica (d-D)	M12
Długość (L) (mm)	70
Klasa	10.9
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb walcowy
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (fIZnnc)
Gwint	Metryczny
Info	Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.


### Normy

BS	4168-1
DIN	912
ISO	4762
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M

### Specyfikacja techniczna

b	36
$d_k$ (maks.)	18
Pełen gwint $L \leq$	50
k (maks.)	12

### Rysunek techniczny



P

1.75

S

**FABORY**

10

**OF COURSE.**

SETTING THE STANDARD  
IN FASTENING SOLUTIONS