



Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 10.9 M12X80

Numer artykułu 07021.120.080

Marka -

UBB 500647929842

UNSPSC 31161605

Numer EAN 8717077281004

Opakowanie 50 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M12
Length	80 mm
Klasa	10.9
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb walcowy
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint	Metryczny
Info	Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.


Normy

DIN	912
ISO	4762
BS	4168-1
NEN	1241
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M

Specyfikacja techniczna

b	36
d-D	M12
dk(maks.)	18
Pełen gwint L ≤	50

Rysunek techniczny



k (maks.)	12
L (mm)	80
P	1.75
s	10

FABORY