



Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 8.8 M3X10

Numer artykułu 07065.030.010

Marka -

UBB 500577358913

UNSPSC 31161605

Numer EAN 8715494328746

Opakowanie 200 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M3
Length	10 mm
Klasa	8.8
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb walcowy
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint	Metryczny
Info	Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.


Normy

BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
DIN	912
NF	E25-125
NEN	1241

Specyfikacja techniczna

b	18
d-D	M3
dk(maks.)	5.5
Pełen gwint L ≤	20

Rysunek techniczny



k (maks.)	3
L (mm)	10
P	0.5
s	2.5

FABORY