



Śruby z łbem walcowym niskim z gniazdem sześciokątnym DIN 7984 Stal Ocynkowane 08.8 M8X100

Numer artykułu 07090.080.100

Marka -

UBB 500645088930

UNSPSC 31161605

Numer EAN 8717077058774

Opakowanie 100 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M8
Length	100 mm
Klasa	08.8
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb walcowy obniżony
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny

Info

W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność. W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz

Normy

DIN 7984

12.9→012.9Dla elementów łącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2). Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.

Specyfikacja techniczna

b (min.)	22
d-D	M8
dk	13
Pełen gwint L ≤	30
k	5
L (mm)	100
P	1.25
s	5

Rysunek techniczny

