



Śruby z łbem walcowym niskim z gniazdem sześciokątnym DIN 7984 Stal Ocynkowane 08.8 M10X12

Numer artykułu 07090.100.012

Marka -

UBB 500645089011

UNSPSC 31161605

Numer EAN 8717077058781

Opakowanie 200 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M10
Length	12 mm
Klasa	08.8
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb walcowy obniżony
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny

Info

W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność. W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz

Normy

DIN 7984

12.9→012.9Dla elementów łącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2). Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.

Specyfikacja techniczna

b (min.)	26
d-D	M10
dk	16
Pełen gwint L ≤	35
k	6
L (mm)	12
P	1.5
s	7

Rysunek techniczny

