



Śruby z łbem stożkowym
płaskim z **gniazdem**
sześciokątnym **ISO 10642 Stal**
Ocynk płatkowy bez Cr6+
wg ISO 10683 (fZnnc) 010.9
M12X70

Numer artykułu	07407.120.070
----------------	---------------

Marka	-
-------	---

UBB	500571182475
-----	--------------

UNSPSC	31161518
--------	----------

Numer EAN	8715494137744
-----------	---------------

Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie
----------------	---------------------------

Parametry techniczne

Diameter	M12
Length	70 mm
Klasa	010.9
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (fZnnc)
Gwint	Metryczny

Info

Powłoka płatkowa
eliminuje ryzyko
kruchości
wodorowej. Wszystkie
wymiary są
poglądowe i
mogą różnić się
w zależności od
producenta. W
związku z
niestandardową
geometrią łba

Normy

DIN	≈7991
ISO	10642

elementy złączne mają ograniczoną nośność. W momencie potrzeby oznaczania elementów złącznych (np. 8.8 / 10.9 / 12.9) z ograniczoną nośnością, symbol oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8 → 08.8 10.9 → 010.9 oraz 12.9 → 012.9. Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2). Stare i nowe wskazania mogą się pojawić wzajemnie przez jakiś czas.

Specyfikacja techniczna

b (min.)	36
d-D	M12
dk(maks.)	24.81
Pełen gwint L ≤	60
k (maks.)	7.44
L (mm)	70
P	1.75
s	8
α	90

Rysunek techniczny

