



Śruby z łbem stożkowym
płaskim z **gniazdem**
sześciokarbowym **ISO ≈10642**
Stal Ocynkowane 08.8
M6X30

Numer artykułu 07450.060.030

Marka -

UBB 954351376908

UNSPSC 31161518

Numer EAN 8715492150936

Opakowanie 200 Tylko pełne
opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M6
Length	30 mm
Klasa	08.8
Gniazdo	Sześciokarbowy
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny

Info W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność. W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz

Normy

DIN	≈7991
ISO	≈10642

12.9→012.9Dla elementów łącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2). Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.

Specyfikacja techniczna

b (min.)	18
d-D	M6
dk	12
k (maks.)	3.3
L (mm)	30
P	1
Nasadka	30
α	90

Rysunek techniczny

