FABORY



Śruby **z** łbem stożkowym płaskim **z gniazdem** sześciokątnym **ISO 10642 Stal Ocynkowane 8.8 M3X20**

Numer artykułu	07470.030.020
Marka	-
UBB	950351486184
UNSPSC	31161518
Numer EAN	8715492151049
Opakowanie 200	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M3
Length	20 mm
Klasa	08.8
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Info	Wszystkie wymiary są poglądowe i mogą różnić się w zależności od producenta.W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną nośność.W momencie potrzeby oznaczania elementów złącznych (np. 8.8 / 10.9 / 12.9) z ograniczona

Normy

ISO	10642
DIN	≈7991

nośnością, symbol oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8 → 08.8 10.9 → 010.9 oraz 12.9 → 012.9.Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).Stare i nowe wskazania mogą się pojawić wzajemnie przez jakiś czas.

Specyfikacja techniczna

b (min.)	18
d-D	M3
dk(maks.)	5.81
Pełen gwint L ≤	25
k (maks.)	1.86
L (mm)	20
P	0.5
s	2
α	90

Rysunek techniczny

