



Śruby z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokątnym ISO 10642 Stal Ocynkowane 8.8 M3X25

Numer artykułu	07470.030.025
----------------	---------------

Marka	-
-------	---

UBB	950351486267
-----	--------------

UNSPSC	31161518
--------	----------

Numer EAN	8715492151056
-----------	---------------

Opakowanie 200	Tylko pełne opakowanie
----------------	---------------------------

Parametry techniczne

Diameter	M3
Length	25 mm
Klasa	08.8
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny

Normy

ISO	10642
DIN	≈7991

Info

Wszystkie wymiary są poglądowe i mogą różnić się w zależności od producenta. W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną nośność. W momencie potrzeby oznaczania elementów złącznych (np. 8.8 / 10.9 / 12.9) z ograniczona

nośnością, symbol
oznaczenia
poprzedza cyfra
"0", tak więc 8.8
→ 08.8 10.9 →
010.9 oraz 12.9 →
012.9. Dla elementów
złącznych ze
stali nierdzewnej
oznaczenie
następuje poprzez
oznaczenie cechy
danej klasy na
przykład: 70 (A2-70
→ A2). Stare i nowe
wskazania mogą się
pojawiać wzajemnie
przez jakiś czas.

Specyfikacja techniczna

b (min.)	18
d-D	M3
dk(maks.)	5.81
Pełen gwint L ≤	25
k (maks.)	1.86
L (mm)	25
P	0.5
s	2
α	90

Rysunek techniczny

