



Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem wgłębionym, metryczne DIN 916 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 45H M6X20

Numer artykułu	07930.060.020
Marka	-
UBB	950351528423
UNSPSC	31161518
Numer EAN	8715492167149
Opakowanie 200	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M6
Length	20 mm
Klasa	45H
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Punkt	Cup
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny

Normy

DIN	916
ISO	4029
NEN	2343
NF	E27-183
ASME	B18.3.6M
BS	4168-5

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement. Te
wkręty dociskowe
są przeznaczone
do obciążeń
ściskających i
nie nadają się
do obciążeń

Specyfikacja techniczna

d-D	M6
dv	3
L (mm)	20
P	1
s	3
t (min.)	2

Rysunek techniczny

