

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.8 M5X25

Numer artykułu 08250.050.025

Marka -

UBB 950351599796

UNSPSC 31161612

Numer EAN 8715492554734

Opakowanie 500 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M5
Length	25 mm
Klasa	4.6
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

ISO	≈8677/4034
NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692
DIN	603/555
NEN	≈303/697

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
dk(maks.)	13.55
k (maks.)	3.3
L (mm)	25
m	4
P	0.8
fn (max.)	4.1

Rysunek techniczny



s

8

Vn (max.)

5.48

