



Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.8 M5X80

Numer artykułu 08250.050.080

Marka -

UBB 952351692654

UNSPSC 31161612

Numer EAN 8715492554826

Opakowanie 200 Tylko pełne
opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M5
Length	80 mm
Klasa	4.6
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

BS	≈4933/3692
DIN	603/555
NF	≈E27-351/E25-402
NEN	≈303/697
ISO	≈8677/4034

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
dk(maks.)	13.55
k (maks.)	3.3
L (mm)	80
m	4
P	0.8
fn (max.)	4.1

Rysunek techniczny



s

8

Vn (max.)

5.48

