
FABORY



# Śruby **z** łbem **grzybkowym z podsadzeniem z** nakrętką sześciokątną **DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.8 M6X45**

| | |
|---|---|
| Numer artykułu | 08250.060.045 |
| Marka | - |
| UBB | 950351601261 |
| UNSPSC | 31161612 |
| Numer EAN | 8715492554901 |
| Opakowanie 200 | Tylko pełne opakowanie |

## Parametry techniczne

| | |
|---|---|
| Diameter | M6 |
| Length | 45 mm |
| Klasa | 4.6 |
| Materiał | Stal |
| Kierunek gwintu | Prawy |
| Obróbka powierzchni | Ocynkowane |
| Gwint | Metryczny |
| Info | The property class of the corresponding nuts is \|4\| as a minimum. |


## Normy

| | |
|---|---|
| NF | ≈E27-351/E25-402 |
| DIN | 603/555 |
| ISO | ≈8677/4034 |
| NEN | ≈303/697 |
| BS | ≈4933/3692 |

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 24 |
| b (min.): L≤125mm | 18 |
| d-D | M6 |
| dk(maks.) | 16.55 |
| k (maks.) | 3.88 |
| L (mm) | 45 |
| m | 5 |
| P | 1 |
| fn (max.) | 4.6 |

## Rysunek techniczny



| | |
|---|---|
| s | 10 |
| Vn (max.) | 6.48 |