


Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.6 M6X75



Numer artykułu	08250.060.075
Marka	-
UBB	950351601832
UNSPSC	31161612
EAN	8715492554963
Opakowanie 200	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Średnica (d-D)	M6
Długość (L) (mm)	75
Klasa	4.6
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny

Normy

DIN	603/555
ISO	≈8677/4034
NF	≈E27-351 / E25-402
BS	≈4933/3692

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mm<L≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d _k (maks.)	16.55
k (maks.)	3.88
m	5
P	1
f _n (max.)	4.6
s	10
V _n (max.)	6.48

Rysunek techniczny

