

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.8 M6X90

Numer artykułu	08250.060.090
Marka	-
UBB	950351602095
UNSPSC	31161612
Numer EAN	8715492554987
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M6
Length	90 mm
Klasa	4.6
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

NF	≈E27-351/E25-402
ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697
BS	≈4933/3692
DIN	603/555

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk(maks.)	16.55
k (maks.)	3.88
L (mm)	90
m	5
P	1
fn (max.)	4.6

Rysunek techniczny



s

10

Vn (max.)

6.48

