

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.8 M6X120

Numer artykułu 08250.060.120

Marka -

UBB 950351602335

UNSPSC 31161612

Numer EAN 8715492555014

Opakowanie 100 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M6
Length	120 mm
Klasa	4.6
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

NEN	≈303/697
DIN	603/555
ISO	≈8677/4034
BS	≈4933/3692
NF	≈E27-351/E25-402

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk(maks.)	16.55
k (maks.)	3.88
L (mm)	120
m	5
P	1
fn (max.)	4.6

Rysunek techniczny



s

10

Vn (max.)

6.48