
FABORY



Śruby **z** łbem **grzybkowym z podsadzeniem z** nakrętką sześciokątną **DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.8 M6X130**

Numer artykułu	08250.060.130
Marka	-
UBB	500621753986
UNSPSC	31161612
Numer EAN	8715494507660
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M6
Length	130 mm
Klasa	4.6
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Info	The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.


Normy

ISO	≈8677/4034
NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692
DIN	603/555
NEN	≈303/697

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk(maks.)	16.55
k (maks.)	3.88
L (mm)	130
m	5
P	1
fn (max.)	4.6

Rysunek techniczny



s	10
Vn (max.)	6.48