

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.8 M8X40

Numer artykułu 08250.080.040

Marka -

UBB 950351602905

UNSPSC 31161612

Numer EAN 8715492555236

Opakowanie 200 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M8
Length	40 mm
Klasa	4.6
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692
DIN	603/555

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
dk(maks.)	20.65
k (maks.)	4.88
L (mm)	40
m	6.5
P	1.25

Rysunek techniczny



fn (max.) 5.6

s 13

Vn (max.) 8.58