
FABORY



Śruby **z** łbem **grzybkowym z podsadzeniem z** nakrętką sześciokątną **DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.8 M10X65**

Numer artykułu	08250.100.065
Marka	-
UBB	950351605718
UNSPSC	31161612
Numer EAN	8715492555526
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M10
Length	65 mm
Klasa	4.6
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Info	The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.


Normy

DIN	603/555
NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692
ISO	≈8677/4034

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
dk(maks.)	24.65
k (maks.)	5.38
L (mm)	65
m	8
P	1.5

Rysunek techniczny



fn (max.)	6.6
s	17
Vn (max.)	10.58