

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.8 M12X30

Numer artykułu	08250.120.030
Marka	-
UBB	950351608373
UNSPSC	31161612
Numer EAN	8715492555816
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M12
Length	30 mm
Klasa	4.6
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692
NEN	≈303/697
DIN	603/555
ISO	≈8677/4034

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dk(maks.)	30.65
k (maks.)	6.95
L (mm)	30
m	10
P	1.75

Rysunek techniczny



fn (max.) 8.75

s 19

Vn (max.) 12.7