

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.8 M12X60

Numer artykułu 08250.120.060

Marka -

UBB 950351608787

UNSPSC 31161612

Numer EAN 8715492555878

Opakowanie 100 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M12
Length	60 mm
Klasa	4.6
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

NF	≈E27-351/E25-402
DIN	603/555
NEN	≈303/697
BS	≈4933/3692
ISO	≈8677/4034

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dk(maks.)	30.65
k (maks.)	6.95
L (mm)	60
m	10
P	1.75

Rysunek techniczny



fn (max.) 8.75

s 19

Vn (max.) 12.7