

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.8 M12X110

Numer artykułu	08250.120.110
Marka	-
UBB	950351609447
UNSPSC	31161612
Numer EAN	8715492555946
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M12
Length	110 mm
Klasa	4.6
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

ISO	≈8677/4034
DIN	603/555
NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dk(maks.)	30.65
k (maks.)	6.95
L (mm)	110
m	10
P	1.75

Rysunek techniczny



fn (max.) 8.75

s 19

Vn (max.) 12.7