

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.8 M12X150

Numer artykułu	08250.120.150
Marka	-
UBB	950351609850
UNSPSC	31161612
Numer EAN	8715492555984
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M12
Length	150 mm
Klasa	4.6
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692
DIN	603/555
ISO	≈8677/4034

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dk(maks.)	30.65
k (maks.)	6.95
L (mm)	150
m	10
P	1.75

Rysunek techniczny



fn (max.) 8.75

s 19

Vn (max.) 12.7