

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.8 M12X260

Numer artykułu 08250.120.260

Marka -

UBB 950351610668

UNSPSC 31161612

Numer EAN 8715492556097

Opakowanie 25 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M12
Length	260 mm
Klasa	4.6
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

DIN	603/555
BS	≈4933/3692
ISO	≈8677/4034
NF	≈E27-351/E25-402
NEN	≈303/697

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dk(maks.)	30.65
k (maks.)	6.95
L (mm)	260
m	10
P	1.75

Rysunek techniczny



fn (max.) 8.75

s 19

Vn (max.) 12.7