
FABORY



Śruby **z** łbem **grzybkowym z podsadzeniem z** nakrętką sześciokątną **DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.8 M12X340**

Numer artykułu	08250.120.340
Marka	-
UBB	950351611088
UNSPSC	31161612
Numer EAN	8715492556158
Opakowanie 10	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M12
Length	340 mm
Klasa	4.6
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Info	The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.


Normy

BS	≈4933/3692
DIN	603/555
NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402
ISO	≈8677/4034

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dk(maks.)	30.65
k (maks.)	6.95
L (mm)	340
m	10
P	1.75

Rysunek techniczny



fn (max.)	8.75
s	19
Vn (max.)	12.7