

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.8 M12X400

Numer artykułu 08250.120.400

Marka -

UBB 950351611328

UNSPSC 31161612

Numer EAN 8715492556189

Opakowanie 10 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M12
Length	400 mm
Klasa	4.6
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

BS	≈4933/3692
NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402
DIN	603/555
ISO	≈8677/4034

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dk(maks.)	30.65
k (maks.)	6.95
L (mm)	400
m	10
P	1.75

Rysunek techniczny



fn (max.) 8.75

s 19

Vn (max.) 12.7