

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.8 M16X130

Numer artykułu	08250.160.130
Marka	-
UBB	950351611997
UNSPSC	31161612
Numer EAN	8715492556431
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M16
Length	130 mm
Klasa	4.6
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692
ISO	≈8677/4034
DIN	603/555

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
dk(maks.)	38.8
k (maks.)	8.95
L (mm)	130
m	13
P	2

Rysunek techniczny



fn (max.) 12.9

s 24

Vn (max.) 16.7