



Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.8 M16X240

Numer artykułu	08250.160.240
Marka	-
UBB	950351612565
UNSPSC	31161612
Numer EAN	8715492556516
Opakowanie 10	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M16
Length	240 mm
Klasa	4.6
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.

Normy

ISO	≈8677/4034
DIN	603/555
NEN	≈303/697
BS	≈4933/3692
NF	≈E27-351/E25-402

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
dk(maks.)	38.8
k (maks.)	8.95

fn (max.) 12.9

s 24

Vn (max.) 16.7