



Wkręty z łbem sześciokątnym do drewna DIN 571 Stal Ocynkowane 10X240MM

Numer artykułu	08280.100.240
Marka	-
UBB	952351884558
UNSPSC	31161508
Numer EAN	8715492557711
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	10 mm
Length	240 mm
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Info	Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.

Normy

NF	E25-607
NEN	2260
DIN	571

Specyfikacja techniczna

D (mm)	10
k	7
L (mm)	240
s	17

Rysunek techniczny

