




## Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem DIN 603 Stal Bez pokrycia 8.8 M6X16

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Numer artykułu | 08310.060.016          |
| Marka          | -                      |
| UBB            | 950351616863           |
| UNSPSC         | 31161612               |
| Numer EAN      | 8715492558213          |
| Opakowanie 200 | Tylko pełne opakowanie |

### Parametry techniczne

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Diameter            | M6           |
| Length              | 16 mm        |
| Threaded pitch (P)  | 1            |
| Klasa               | 8.8          |
| Materiał            | Stal         |
| Kierunek gwintu     | Prawy        |
| Obróbka powierzchni | Bez pokrycia |
| Gwint               | Metryczny    |

### Normy

|     |       |
|-----|-------|
| BS  | ≈4933 |
| ISO | ≈8677 |
| NEN | ≈303  |
| DIN | 603   |

### Specyfikacja techniczna

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 24    |
| b (min.): L≤125mm         | 18    |
| d-D                       | M6    |
| dk(maks.)                 | 16.55 |
| k (maks.)                 | 3.88  |
| L (mm)                    | 16    |
| P                         | 1     |
| fn (max.)                 | 4.6   |
| Vn (max.)                 | 6.48  |

### Rysunek techniczny

