




Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem DIN 603 Stal Bez pokrycia 8.8 M6X20

Numer artykułu 08310.060.020

Marka -

UBB 950351616947

UNSPSC 31161612

Numer EAN 8715492558220

Opakowanie 200 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M6
Length	20 mm
Threaded pitch (P)	1
Klasa	8.8
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Normy

NEN	≈303
DIN	603
ISO	≈8677
BS	≈4933

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk(maks.)	16.55
k (maks.)	3.88
L (mm)	20
P	1
fn (max.)	4.6
Vn (max.)	6.48

Rysunek techniczny

