

Nakrętki sześciokątne, MF drobnozwojne DIN 934 Stal automatowa Bez pokrycia |6| M16X1,50

Numer artykułu	11009.160.150
Marka	-
UBB	500648181369
UNSPSC	31161727
Numer EAN	8717077215566
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M16
Klasa	6
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal automatowa
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny drobnozwojny

Normy

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Specyfikacja techniczna

d-D	M16
m	13
P	1.5
s	24

Rysunek techniczny

