

Nakrętki sześciokątne, MF drobnozwojne DIN 934 Stal automatowa Bez pokrycia |6| M20X1,50

Numer artykułu	11009.200.150
Marka	-
UBB	500648181518
UNSPSC	31161727
Numer EAN	8717077215580
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M20
Klasa	6
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal automatowa
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny drobnozwojny

Normy

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Specyfikacja techniczna

d-D	M20
m	16
P	1.5
s	30

Rysunek techniczny

