FABORY

Nakrętki sześciokątne, **MF drobnozwojne DIN 934 Stal automatowa Bez pokrycia |6| M24X2,00**

Numer artykułu	11009.240.200
Marka	-
UBB	500648181856
UNSPSC	31161727
Numer EAN	8717077215610
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M24
Klasa	|6|
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal automatowa
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny drobnozwojny

Normy

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Specyfikacja techniczna

d-D	M24
m	19
P	2
s	36

Rysunek techniczny

