



Wkręty dociskowe bez łba z gwintem na całej długości z końcem płaskim z nacięciem prostym DIN 551 Stal Bez pokrycia 14H M1,6X2

Numer artykułu 20010.016.002

Marka -

UBB 500645176214

UNSPSC 31161505

Numer EAN 8717077068254

Opakowanie 100 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M1.6
Length	2 mm
Klasa	14H
Gniazdo	Szczelina
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Punkt	Flat
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Normy

NF	E25-160
ISO	4766
DIN	551
NEN	1487

Specyfikacja techniczna

d-D	M1.6
D (mm)	0.8
dp	0.8
L (mm)	2
n	0.25
P	0.35

Rysunek techniczny

