



Wkręty dociskowe bez łba z gwintem na całej długości z końcem płaskim z nacięciem prostym DIN 551 Stal Bez pokrycia 14H M2X3

Numer artykułu	20010.020.003
Marka	-
UBB	500645176479
UNSPSC	31161505
Numer EAN	8717077068278
Opakowanie 200	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M2
Length	3 mm
Klasa	14H
Gniazdo	Szczelina
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Punkt	Flat
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Normy

NEN	1487
DIN	551
ISO	4766
NF	E25-160

Specyfikacja techniczna

d-D	M2
D (mm)	1
dp	1
L (mm)	3
n	0.25
P	0.4

Rysunek techniczny

