



Wkręty dociskowe bez łba z gwintem na całej długości z końcem płaskim z nacięciem prostym DIN 551 Stal Bez pokrycia 14H M3X22

Numer artykułu	20010.030.022
Marka	-
UBB	500645177790
UNSPSC	31161505
Numer EAN	8717077068407
Opakowanie 200	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M3
Length	22 mm
Klasa	14H
Gniazdo	Szczelina
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Punkt	Flat
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Normy

NEN	1487
NF	E25-160
DIN	551
ISO	4766

Specyfikacja techniczna

d-D	M3
D (mm)	2
dp	2
L (mm)	22
n	0.4
P	0.5

Rysunek techniczny

