



Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/ B18.2.2 Stal ASTM A193 - ASTM A194 Bez pokrycia Gr.B7 - Gr.2H 5/8X370 (14.1/2)

Numer artykułu	22080.158.368
Marka	-
UBB	500578018425
UNSPSC	31161619
Numer EAN	8715494337885
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	5/8 Inch
Length	370 mm
Klasa	Gr.B7 - Gr.2H
Materiał	Stal
Materiał techniczny	ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Całowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal	11

Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and

Normy

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

thus excluding the
chamfered ends.

FABORY

Specyfikacja techniczna

B	1.0625
L (mm)	370
M	15.5

Rysunek techniczny

