



Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/ B18.2.2 Stal ASTM A193 - ASTM A194 Bez pokrycia Gr.B7M - Gr.2HM 1/2X85 (3.3/8)

Numer artykułu 22085.127.085

Marka -

UBB 500578757477

UNSPSC 31161619

Numer EAN 8715494376679

Opakowanie 1 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	1/2 Inch
Length	85 mm
Klasa	Gr.B7M - Gr.2HM
Materiał	Stal
Materiał techniczny	ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal	13

Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and

Normy

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

thus excluding the
chamfered ends.

FABORY

Specyfikacja techniczna

B	0.875
L (mm)	85
M	12.3

Rysunek techniczny

