FABORY



# Śruby **dwustronne z dwiema** sześciokątnymi nakrętkami, **niemetryczne ASME B16.5/ B18.2.2 Stal ASTM A193 - ASTM A194 Ocynkowane Gr.B7 - Gr.2H 1.1/2X300 (11.3/4)**

| | |
|---|---|
| Numer artykułu | 22092.381.298 |
| Marka | - |
| UBB | 500578099771 |
| UNSPSC | 31161619 |
| Numer EAN | 8715494325615 |
| Opakowanie 1 | Tylko pełne opakowanie |

## Parametry techniczne

| | |
|---|---|
| Diameter | 1.1/2 Inch |
| Length | 300 mm |
| Klasa | Gr.B7 - Gr.2H |
| Materiał | Stal |
| Materiał techniczny | ASTM A193 - ASTM A194 |
| Kierunek gwintu | Prawy |
| Obróbka powierzchni | Ocynkowane |
| Gwint | 8 UN amerykański |
| Zwoje gwintu na cal | 8 |
| Info | Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends. |

## Normy

| | |
|---|---|
| ASME | B16.5/B18.2.2 |
| BS | ≈4882 |
| ASTM | A193/A194 |

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| B | 2.375 |
| L (mm) | 300 |
| M | 37.3 |

## Rysunek techniczny

