FABORY



Śruby **dwustronne z dwiema** sześciokątnymi nakrętkami, **niemetryczne ASME B16.5/ B18.2.2 Stal ASTM A193 - ASTM A194 Ocynkowane Gr.B7 - Gr.2H 1.1/2X810 (32)**

Numer artykułu	22092.381.812
Marka	-
UBB	500578103714
UNSPSC	31161619
Numer EAN	8715494306119
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	1.1/2 Inch
Length	810 mm
Klasa	Gr.B7 - Gr.2H
Materiał	Stal
Materiał techniczny	ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	8 UN amerykański
Zwoje gwintu na cal	8
Info	Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Normy

ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882

Specyfikacja techniczna

Rysunek techniczny

B	2.375
L (mm)	810
M	37.3

