FABORY



Śruby **dwustronne z dwiema** sześciokątnymi nakrętkami, **niemetryczne ASME B16.5/ B18.2.2 Stal ASTM A193 - ASTM A194 Ocynkowane Gr.B7 - Gr.2H 1.5/8X260 (10.1/4)**

Numer artykułu	22092.412.260
Marka	-
UBB	500578104134
UNSPSC	31161619
Numer EAN	8715494306157
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	1.5/8 Inch
Length	260 mm
Klasa	Gr.B7 - Gr.2H
Materiał	Stal
Materiał techniczny	ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	8 UN amerykański
Zwoje gwintu na cal	8
Info	Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Normy

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

Specyfikacja techniczna

B	2.5625
L (mm)	260
M	40.5

Rysunek techniczny

