



Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/ B18.2.2 Stal ASTM A193 - ASTM A194 Ocynkowane Gr.B7 - Gr.2H 1.5/8X265 (10.1/2)

Numer artykułu	22092.412.266
Marka	-
UBB	500578104217
UNSPSC	31161619
Numer EAN	8715494306164
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	1.5/8 Inch
Length	265 mm
Klasa	Gr.B7 - Gr.2H
Materiał	Stal
Materiał techniczny	ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	8 UN amerykański
Zwoje gwintu na cal	8

Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Normy

BS	≈4882
ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2

Specyfikacja techniczna

B	2.5625
L (mm)	265
M	40.5

Rysunek techniczny

