



Nakrętki sześciokątne UNC ASME B18.2.2 Stal ASTM A194 Bez pokrycia Gr.2H 5/16

Numer artykułu	22280.079.001
Marka	-
UBB	951355008339
UNSPSC	31161727
Numer EAN	8715492620026
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	5/16 Inch
Klasa	Gr.2H
Materiał	Stal
Materiał techniczny	ASTM A194
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Całowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal	18

Normy

ASME	B18.2.2
ASTM	A194

Specyfikacja techniczna

F	0.5625
H	0.296875

Rysunek techniczny

