



Nakrętki sześciokątne UNC ASME B18.2.2 Stal ASTM A194 Bez pokrycia Gr.2H 7/16

Numer artykułu	22280.111.001
Marka	-
UBB	500635537342
UNSPSC	31161727
Numer EAN	8715492923080
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	7/16 Inch
Klasa	Gr.2H
Materiał	Stal
Materiał techniczny	ASTM A194
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal	14

Normy

ASTM	A194
ASME	B18.2.2

Specyfikacja techniczna

F	0.75
H	0.421875

Rysunek techniczny

